




Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/SO/AS



1 Tast uden funktion



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 19
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 10
Max. Lysplet diameter	[mm]	1000



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/SO/AS

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
-----------------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1764

Mekaniske data

Vægt	[g]	26,75
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Kapsling: ABS; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Tilbehør

Leverings omfang	skruer: 2
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



OJ5130



Thru-beam sensor (sender)

OJS-OOKG/SO/AS

Tilslutning

