


Diffus sensor

OKT-FPKG/US-100

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: O6T201

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbeastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	50
Kortslutningsbeskyttelse	ja



Diffus sensor

OKT-FPKG/US-100

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	0...500; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 801-2	niveau 4
	IEC 801-3	niveau 2
	IEC 801-4	niveau 3
	IEC 255-5	niveau 2
MTTF [År]	535	

Mekaniske data

Vægt [g]	65,8
Kapsling	rektangulær
Materiale	PPO modificeret
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	skruetrækker
	skruer: 2 x M4 x 25
	Spændskiver: 2
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





Diffus sensor

OKT-FPKG/US-100

Tilslutning

