




Thru-beam sensor (sender)

OLS-000A



1 Tast uden funktion



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	4
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 25
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	2500
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde



Thru-beam sensor (sender)

OLS-000A

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	316
Mekaniske data		
Vægt	[g]	163,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	75 x 27 x 62
Materiale		PA; PBT
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruing: M16 X 1,5		
Tilslutning		

