



## Aftaster for spejl

OLP-FPKG/LS-400

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5P500 + E21122

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

# No scale drawing available

## Produktegenskaber

|          |             |
|----------|-------------|
| Lys-type | rødt lys    |
| Kapsling | rektangulær |

## Applikation

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Special funktion  | polariseringsfilter |
| Funktions princip | Aftaster for spejl  |

## Elektriske Data

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...36 DC |
| Strømforbrug          | [mA] | < 37       |
| Kapslingsklasse       |      | II         |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja         |
| Lys-type              |      | rødt lys   |
| Bølgelængde           | [nm] | 660        |

## Udgange

|                                                 |      |                                                 |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Elektrisk design                                |      | PNP                                             |
| Udgangsfunktion                                 |      | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 2,5                                             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 100; (200 (...50 °C))                           |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 500                                             |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | ja                                              |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |      | taktvis                                         |



## Aftaster for spejl

OLP-FPKG/LS-400

|                                  |                |                                         |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Overbelastningssikret            | ja             |                                         |
| Registreringsområde              |                |                                         |
| Rækkevidde                       | [m]            | 0,3...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
| Rækkeviddde mod prismspejl       | [m]            | 0,3...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
| Justerbar rækkevidde             | ja             |                                         |
| Polariseringsfilter tilgængeligt | ja             |                                         |
| Omgivende forhold                |                |                                         |
| Omgivelsestemperatur             | [°C]           | -25...80                                |
| Kapslingsklasse                  | IP 67          |                                         |
| Godkendelser / Tests             |                |                                         |
| EMC                              | EN 60947-5-2   |                                         |
|                                  | EN 55011       | Klasse B                                |
| Mekaniske data                   |                |                                         |
| Kapsling                         | rektangulær    |                                         |
| Dimensioner                      | [mm]           | 75 x 27 x 62                            |
| Materiale                        | PBT            |                                         |
| Optikmateriale                   | PMMA           |                                         |
| Display / Betjeningsenhed        |                |                                         |
| Display                          | udgangs status | 1 x LED, gul                            |
|                                  | Drift          | 1 x LED, grøn                           |
|                                  | Funktion       | 1 x LED, rød                            |
| Bemærkning                       |                |                                         |
| Emballage-enheder                | 1 stk.         |                                         |
| Elektrisk tilslutning            |                |                                         |
| Stik: 1 x 7/8"                   |                |                                         |