


Fiberoptisk forstærker

OOF-FNKG/M16/KL6

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	Funktionskontrol udgang
------------------	-------------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	12...36 DC
Strømforbrug	[mA]	50; ((24 V))
Max. energi forbrug	[VA]	1,2
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	630

Udgange

Elektrisk design	NPN
------------------	-----



Fiberoptisk forstærker

OOF-FNKG/M16/KL6

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2	
Funktionskontrol udgang	ja	
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA]	200	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200	
Switchfrekvens DC [Hz]	1000	
Bemærk note om switch frekvens [Hz]	typisk	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Timer funktion [s]	0,001...0,1	
Registreringsområde		
Rækkevidde [m]	< 3,8; (Thru-beam sensor)	
Tasteafstand [mm]	0...300; (Diffus sensor)	
Justerbar rækkevidde	ja	
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder	automatisk og manuel koblingspunktindstilling; logiske funktioner AND; OR; andet koblingspunkt	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60	
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt [g]	528,4	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Antal kanaler	6	
Fiber forbindelse	FE-11 / FT-11	
Materiale	Kapsling: ABS; display vindue: PMMA; LED vindue: SEPS; dæksel: zinkstøbegods Kunststof-coated (PA)	
Linse orientering	Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed		
Display		fuldt grafisk LCD-display, mulighed for at rotere display 180° sprogvalg (tysk, engelsk, fransk)
	udgangs status	6 x LED, gul
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	skinne: 1 x 81 mm, EN 60715	



Fiberoptisk forstærker

OO5-FNKG/M16/KL6


Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.


Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M16

Elektrisk tilslutning - Tilslutning



Tilslutning



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Funktionskontrol udgang