



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OA5108

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Kapsling rektangulær

Applikation

Funktions princip Diffus sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...55 DC

Strømforbrug [mA] 12; ((24 V))

Kapslingsklasse II

Polaritetsbeskyttelse ja

Udgange

Elektrisk design NPN

Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på
koblingsudgange DC [V] 7,5

Permanent strømbelastning
på koblingsudgange DC [mA] 250

Switchfrekvens DC [Hz] 80

Kortslutningsbeskyttelse ja

Type af
kortslutningsbeskyttelse taktvis

Overbelastningssikret ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm] < 1300; (hvidt papir 200 x 200 mm)

Justerbar rækkevidde ja

OP5034



Diffus sensor

OPT-FNKG

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	86 x 28 x 142
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilslutning		

