
OR0002

Thru-beam sensor (modtager)

ORE-V



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Tilslutning til skilleforstærker		ja
Koblingsforstærker		Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	950
Udgange		
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	49633
Mekaniske data		
Vægt	[g]	59

OR0002

Thru-beam sensor (modtager)

ORE-V

Kapsling	rektangulær
Materiale	PPO modifiseret
Linse orientering	Optik i siden

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20212


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
WH =	hvid
screen =	Skærm