
OR0003

Thru-beam sensor (sender)

ORS-V



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Tilslutning til skilleforstærker		ja
Koblingsforstærker		Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	950
Udgange		
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	57078

OR0003


Thru-beam sensor (sender)

ORS-V

Mekaniske data		
Vægt	[g]	59,5
Kapsling		rektangulær
Materiale		PPO modifiseret
Linse orientering		Optik i siden
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20212
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
RD =	rød
screen =	Skærm