




Thru-beam sensor (sender)

ORS-V/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OR0003

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Thru-beam sensor (sender)

ORS-V/6M

MTTF	[År]	57078
------	------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,093
Kapsling		rektangulær
Materiale		PPO modificeret
Linse orientering		Optik i siden

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20212
------------------	--------------------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²

Tilslutning



RD =	Ledningsfarver :
screen =	rød
	Skærm