


Aftaster for spejl

ORR/ORT-V/10m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OR0004

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismspejl [m]	0,3...1; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Tasteafstand [mm]	< 200; (hvidt papir 200 x 200 mm)

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67



Aftaster for spejl

ORR/ORT-V/10m

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling	rektangulær	
Materiale	PPO modificeret	
Linse orientering	Optik i siden	
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20212	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Tilslutning		



1 = sender
 2 = modtager
 Ledningsfarver :
 RD = rød
 WH = hvid
 screen = Skærm