


Aftaster for spejl

OSR-FBOA/T

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: OS0025

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...250 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Minimum belastningsstrøm [mA]	15
Max. lækagestrøm [mA]	8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Aftaster for spejl

OSR-FBOA/T

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	250
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Rækkevidde mod prismespejl	[m]	10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	261
Mekaniske data		
Vægt	[g]	264,8
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20210 skruetrækker
Bemærkning		
Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.

Aftaster for spejl

OSR-FBOA/T

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskrining: M20 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink