


Diffus sensor

OST-FBOA/T

Artiklen kan ikke længere leveres



- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...250 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	10,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	10,5
Minimum belastningsstrøm [mA]	15
Max. lækagestrøm [mA]	8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Diffus sensor

OST-FBOA/T

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Timer funktion	[s]	0,01...5

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	< 1000; (hvidt papir 200 x 200 mm)
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	261

Mekaniske data

Vægt	[g]	269
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Elektrisk tilslutning

Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
------------------	--	---

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20210
		skruetrækker

Bemærkning

Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.



Diffus sensor

OST-FBOA/T

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskrining: M20 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink