


Aftaster for spejl

OSP-FBOA/T

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OS0033

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...250 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	10,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	10,5
Minimum belastningsstrøm [mA]	15
Max. lækagestrøm [mA]	8



Aftaster for spejl

OSP-FBOA/T

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kort-tid strømbelastning på switchudgange	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	250
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Timer funktion	[s]	0,01...5

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 6; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,269
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20210
	skruetrækker

Bemærkning

Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.


Aftaster for spejl

OSP-FBOA/T

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskrining: M20 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink