


OS5015



Thru-beam sensor (sender)

OSS-00KG



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Thru-beam sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Registreringsområde		
Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 20
Justerbar rækkevidde		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1801



Thru-beam sensor (sender)

OSS-00KG

Mekaniske data		
Vægt	[g]	264
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20210 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelforskrunding: M20 X 1,5		
Tilslutning		

