


OS5018



Diffus sensor

OST-FPKG



- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis



Diffus sensor

OST-FPKG

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	< 1000; (hvidt papir 200 x 200 mm)
-------------------	------------------------------------

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

MTTF [År]	639
-----------	-----

Mekaniske data

Vægt [g]	275
----------	-----

Kapsling	rektangulær
----------	-------------

Dimensioner [mm]	80 x 28 x 95
------------------	--------------

Materiale	PPO modificeret
-----------	-----------------

Optikmateriale	glas
----------------	------

Linse orientering	Optik i siden
-------------------	---------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20210 skruetrækker
------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskrunding: M20 X 1,5

Tilslutning

