


Diffus sensor

OST-FNKG/T

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Potentiometer timer
2 potentiometer-følsomhed
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis



Diffus sensor

OST-FNKG/T

Overbelastningssikret	ja
Timer funktion [s]	0,01...5

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	< 1000; (hvidt papir 200 x 200 mm)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	80 x 28 x 95
Materiale	PPO modifieret
Optikmateriale	glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20210
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm

Tilslutning

