


Aftaster for spejl

OSP-FPKG/T



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	25; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsbeskyttelse	ja



Aftaster for spejl

OSP-FPKG/T

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja
Timer funktion [s]	0,01...5

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	6; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	472	

Mekaniske data

Vægt [g]	289
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	80 x 28 x 95
Materiale	PPO modifieret
Optikmateriale	glas
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20210
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5

Tilslutning

