

Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/24V/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OT5008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer
altid en sendediode i øvre og nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...36 DC
Strømforbrug [mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 10
Justerbar rækkevidde	nej


OT5033



Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/24V/6M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	75 x 19 x 30
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå