




Diffus fotosensor med baggrundsafblænding

OTH-CPKG/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: O5H500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75,5 x 17 x 33,5

Applikation

Special funktion	Baggrundsafblænding
Funktions princip	Diffus sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 60
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950



Diffus fotosensor med baggrundsafblænding

OTH-CPKG/US


Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,9
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	700
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	50...700; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	35
Lysspot dimensioner refererer til		ved max tasteafstand
Baggrundsafblænding tilgængeligt		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Materiale		ABS
Optikmateriale		PMMA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (medfølger)		Vinkel beslag: 1 x, E20461 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12		

OT5213




Diffus fotosensor med baggrundsafblænding

OTH-CPKG/US



Tilslutning



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: O5H500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!