

## Aftaster for spejl

OUP-HPKG/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OU5080

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik  
transmitter i nedre optik



## Produktegenskaber

|          |             |
|----------|-------------|
| Lys-type | rødt lys    |
| Kapsling | rektangulær |

## Applikation

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Special funktion  | polariseringsfilter |
| Funktions princip | Aftaster for spejl  |

## Elektriske Data

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...55 DC   |
| Strømforbrug          | [mA] | 30; ((24 V)) |
| Kapslingsklasse       |      | II           |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja           |
| Lys-type              |      | rødt lys     |
| Bølgelængde           | [nm] | 660          |

## Udgange

|                                                 |      |                          |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| Elektrisk design                                |      | PNP                      |
| Udgangsfunktion                                 |      | Aktiv ved lys (light-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 2,5                      |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 250                      |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 160                      |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | ja                       |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |      | taktvis                  |
| Overbelastningssikret                           |      | ja                       |

## Registreringsområde

|            |     |                                            |
|------------|-----|--------------------------------------------|
| Rækkevidde | [m] | 0,15...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
|------------|-----|--------------------------------------------|



## Aftaster for spejl

OUP-HPKG/6M

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Justerbar rækkevidde              | ja                 |
| Max. Lysplet diameter [mm]        | 475                |
| Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
| Polariseringsfilter tilgængeligt  | ja                 |

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Klasse B |

## Mekaniske data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kapsling         | rektangulær    |
| Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 51   |
| Materiale        | PPO modifieret |
| Optikmateriale   | glas           |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Leverings omfang | Vinkel beslag: 1, E20211 |
|------------------|--------------------------|


## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| BK = | sort             |



### diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

