


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	40; (24 V)

Udgange

Total antal udgange	1
Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Switchfrekvens DC [Hz]	100

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Mekaniske data

Vægt	[g]	135,5
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
	indstillingshjælp	1 x LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




Diagnose elektronik til fotoelektriske sensorer

OV-110/10-55VDC

Elektrisk tilslutning

terminaler: 12 x ...2,5 mm²

Tilslutning



- | | |
|-----|-------------------|
| 1 | spærresignal |
| 2 | Sender |
| 3 | modtager |
| 4 | Udgangsfunktion |
| OUT | Transistorudgange |