


Aftaster for spejl

OWP-FPKG/AS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OJ5104

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((36 V))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Aftaster for spejl

OWP-FPKG/AS

Registreringsområde		
Rækkevidde	[m]	0,1...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Max. Lysplet diameter	[mm]	120
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	36 x 60 x 10
Materiale		ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød



Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning





diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

