


Aftaster for spejl

OWP-FPKG/0,1M/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OJ5063

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((36 V))
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis



Aftaster for spejl

OWP-FPKG/0,1M/US

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde	
---------------------	--

Rækkevidde [m]	0,1...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Max. Lysplet diameter [mm]	120
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold	
-------------------	--

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests		
----------------------	--	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data	
----------------	--

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	36 x 60 x 10
Materiale	ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed		
---------------------------	--	--

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Bemærkning	
------------	--

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning	
-----------------------	--

Kabel: 0,1 m, PVC



Stik: 1 x M12; kodning: A



Aftaster for spejl

OWP-FPKG/0,1M/US

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

