




Thru-beam sensor (sender)

OWS-00KG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OJ5008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	15; ((36 V))
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 4
Max. Lysplet diameter [mm]	320
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B



Thru-beam sensor (sender)

OWS-00KG

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	36 x 60 x 10
Materiale		ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
 blå