


Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OW5001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling

cylindrisk

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	< 20
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	NPN
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Switchfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

OW5002



Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Registreringsområde		
Hysteresi på måleområde	[%]	1...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale		Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		fiberoptik med aluminium spiralslange
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x 7/8"		