




Sikkerhedslysbomme

OYA910-04-4-12-P-4-M



- T sender
- 1 LED tre-farvet rød / gul / grøn
-
- R modtager
- 1 LED gul
- 2 LED gul
- 3 LED gul
- 4 LED gul
- 5 LED gul
- 6 LED orange
- 7 LED 2-farvet rød/grøn
- 8 LED gul
- 9 LED gul
- 10 LED gul



Produktegenskaber

Lys-type

Infrarødt lys



Sikkerhedslysbomme

OYA910-04-4-12-P-4-M


Elektrisk design	PNP	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67	
Elektriske Data		
Driftspænding [V]	24 DC	
Kapslingsklasse	III	
Polaritetsbeskyttelse	ja	
Power-on forsinkelse [s]	< 10	
Lys-type	Infrarødt lys	
Bølgelængde [nm]	950	
Modtager		
Strømforbrug [mA]	84	
Sender		
Strømforbrug [mA]	42	
Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Antal OSSD udgange	2	
Max. strømforbrug pr OSSD udgang [mA]	300; (24 V)	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Registreringsområde		
Beskyttelseshøjde [mm]	910	
Antal stråler	4	
Beskyttelsesområde bredde (lav lys intensitet) [m]	0...4	
Beskyttelsesområde bredde (høj lys intensitet) [m]	3...12	
Reaktionstid		
Reaktionstid [ms]	5,5	
Omgivende forhold		
Anvendelsessteder	Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation	
Omgivelsestemperatur [°C]	-30...55	
Lagringstemperatur [°C]	-30...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	95; (ikke kondenserende)	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	IEC 61496-1	
Chokbestandig	IEC 61496-1	
Vibrationsbestandig	IEC 61496-1	
Sikkerhedsparametre		
ESPE type (IEC 61496-1)	4	
Opfylder kravene	ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Levetid TM (Mission Time) [h]	175200	




Sikkerhedslysbombe

OYA910-04-4-12-P-4-M

PFH	[1/h]	1E-08	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	6905	
Dimensioner	[mm]	1085 x 50 x 50	
Materiale		Kapsling: aluminium; front linse: PC	
Længde L	[mm]	1085	
Display / Betjeningsenhed			
Display	sender	1 x LED	
	modtager	10 x LED	
Tilbehør			
Leverings omfang	Monteringsvinkel: 6		
	Montagemøtrikker for not: 6		
Bemærkning			
Emballage-enheder	1 stk.		
Elektrisk tilslutning - modtager			
Tilslutning			



Stik: 1 x M12; Max. Ledningslængde: 100 m; ved ledningstværsnit 1 mm²




Sikkerhedslysbomme

OYA910-04-4-12-P-4-M

Elektrisk tilslutning - sender

Tilslutning



Stik: 1 x M12; kodning: A

