

Trykswitch med keramisk målecelle


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: PP2001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

understøtter EPS og IO-Link kommunikation



- 1 7-segment LED display
- 2 Programmeringsknap
- 3 tilslutning til spændingsforsyning og udgangssignaler
- 4 tilslutning til for EPS-sensor
- 5 montagemøtrik



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Applikation

til industriel anvendelse

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10,8...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 60
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse	[s]	1,5

Udgange

Udgangssignal		switch signal
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2



Trykswitch med keramisk målecelle

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Reaktionstid		
Max. måling/display cyklus	[ms]	200
Software / Programming		
Parameter indstillingsmuligheder		afhængigt af den tilsluttede sensor
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,378
Dimensioner	[mm]	100 x 34 x 48
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, rød
	Display	7-segment LED display
	måleværdier	7-segment LED display
Tilbehør		
Leverings omfang		Forbindelseskabler: 0,8 m, for parameterindstilling i offline mode
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

PP2000




Trykswitch med keramisk målecelle

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt