




Programmering/display enhed

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 alfanumerisk display 4-cifre
- 2 LEDs Udlæsnings enhed / udgangs status
- 3 Programmeringsknap
- 4 tilslutning til spændingsforsyning og udgangssignaler
- 5 tilslutning til for sensor
- 6 montagemøtrik



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Applikation		til industriel anvendelse
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		18...32 DC
Strømforbrug [mA]		< 40
Min. isolationsmodstand [MΩ]		100; (500 V DC)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse [s]		1,5...10; (afhængigt af den tilsluttede sensor)
Udgange		
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		250
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja



Programmering/display enhed

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Reaktionstid		
Max. måling/display cyklus	[ms]	200
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder	afhængigt af den tilsluttede sensor	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 67; (for enheder med skruetilsluttede stikforbindelser)	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	229
Mekaniske data		
Vægt	[g]	333,5
Dimensioner	[mm]	100 x 34 x 48
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Udlæsnings enhed	6 x LED, grøn
	udgangs status	2 x LED, gul
	Display	alfanumerisk display, 4-cifre
	måleværdier	alfanumerisk display, 4-cifre
Tilbehør		
Leverings omfang	Forbindelseskabler: 0,8 m, for parameterindstilling i offline mode	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	




Programmering/display enhed

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



1 = Sensor
2 = PP2001

Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt