


Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

30...42 AC / 30...60 DC

Power-on forsinkelse

[s]

30

Antal kanaler

1

Udgange

Elektrisk design

relæ

Kontakt belastnings evne

4 A, 250 V AC

Switch for flow overvågning

relæ aktiveres ved flow

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt

Potentiometer

Valg; væsker / gasser

Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

0...60

Kapslingsklasse

IP 40

Kapslingsklasse terminaler

IP 20

Mekaniske data

Kapsling

hus for DIN skinne montering

Dimensioner

[mm]

75 x 55 x 110

Materiale

Kunststof

Display / Betjeningsenhet

Display

Funktion

11 x LED



Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Bemærkning


Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilslutning



1: Relais Flow overvågning

Ledningsfarver :

BN = brun
BU = blå
BK = sort
WH = hvid
GY = grå