


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ZBB

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF5300 + E40101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Procestilslutning | M12 x 1 |
|-------------------|---------|

## Applikation

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Applikation         | højt temperaturområde   |
| Medie               | Flydende medier; Gasser |
| Trykbestandig [bar] | 30                      |

## Flydende medier

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde |
| Medietemperatur [°C] | 0...120               |

## Gasser

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Medietemperatur [°C] | 0...100 |
|----------------------|---------|

## Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
|----------------------------|---------|

## Måle/indstillingsområde

## Flydende medier

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 3...60  |

## Gasser

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 200...800  |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

## Flydende medier

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

## Gasser

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|


# SF1300



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ZBB

| Omgivende forhold                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kapslingsklasse                                                            | IP 67                        |
| Mekaniske data                                                             |                              |
| Kapsling                                                                   | gevindtype                   |
| Dimensioner [mm]                                                           | M12 x 1                      |
| Gevind betegnelse                                                          | M12 x 1                      |
| Materiale                                                                  | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Materiale, i kontakt med mediet                                            | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Procestilslutning                                                          | M12 x 1                      |
| Tilbehør                                                                   |                              |
| Leverings omfang                                                           | Tætninger: 2 x AMF 30        |
| Bemærkning                                                                 |                              |
| Emballage-enheder                                                          | 1 stk.                       |
| Elektrisk tilslutning                                                      |                              |
| Kabel: 2 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                              |
| Tilslutning                                                                |                              |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| BK = | sort             |
| WH = | hvid             |
| GY = | grå              |