




Lufthastighedsmonitor

SLG23XEE40KG/2M/BS



Produktegenskaber		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Procestilslutning		Ø 23 mm
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Medietemperatur	[°C]	35...65
Trykbestandig	[bar]	1
Elektriske Data		
Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Power-on forsinkelse	[s]	90
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		analog signal
Antal analoge udgange		1
Analog spændingsudgang	[V]	0...10
Måle/indstillingsområde		
Flow range	[cm/s]	200...2000
Bemærk om måleområde		= 1...10 V
Nøjagtighed / afvigelse		
Temperaturgradient	[K/min]	1



Lufthastighedsmonitor

SLG23XEE40KG/2M/BS

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	726
------	------	-----

Mekaniske data

Vægt	[g]	219
Dimensioner	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Kapsling: PBT; sensor overflade: titanium
Materiale, i kontakt med mediet		PBT; titanium
Procestilslutning		Ø 23 mm

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
---------	-------	-----------

Tilbehør

Leverings omfang	Spændebånd: 1, E40048
------------------	-----------------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Stik: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

