


## Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



## Applikation

Applikation

Flow overvågning

## Elektriske Data

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Driftspændingstolerance | [%]  | -10...10 |
| Driftspænding           | [V]  | < 230 AC |
| Max. energi forbrug     | [VA] | 3        |
| Power-on forsinkelse    | [s]  | 30       |
| Antal kanaler           |      | 1        |

## Udgange

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Elektrisk design            | relæ                    |
| Kontakt belastnings evne    | 4 A, 250 V AC           |
| Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |

## Software / Programmering

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
| Valg; væsker / gasser      | Skydekontakt  |

## Omgivende forhold

|                           |      |        |
|---------------------------|------|--------|
| Omgivelsestemperatur      | [°C] | 0...60 |
| Kapslingsklasse           |      | IP 40  |
| Kaplingsklasse terminaler |      | IP 20  |

## Mekaniske data

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Kapsling | hus for DIN skinne montering |
|----------|------------------------------|



## Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/230VAC

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
| Materiale        | Kunststof     |

### Display / Betjeningsenhed

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Display | Funktion | 11 x LED |
|---------|----------|----------|


### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



- 1: Relais Flow overvågning  
Ledningsfarver :
- BN = brun  
BU = blå  
BK = sort  
WH = hvid  
GY = grå