

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/200VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 200 AC
Max. energi forbrug	[VA]	3
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	4 A, 250 V AC
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Mekaniske data


Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Kunststof



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/200VAC

Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 16 x ...2,5 mm ²		
Tilslutning		



- 1: Relais Flow overvågning
Ledningsfarver :
- BN = brun
BU = blå
BK = sort
WH = hvid
GY = grå