

ST0534

Flowsensor


SCG15ABBFPKG/6m



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ST0507

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Applikation

Applikation

hygiejnisk område

Medietemperatur

[°C]

-25...95

Trykbestandig

[bar]

30

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

20...36 DC

Strømforbrug

[mA]

< 45

Polaritetsbeskyttelse

ja

Power-on forsinkelse

[s]

< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Udgange

Total antal udgange

1



Flowsensor

SCG15ABBFPKG/6m

Udgangssignal	switch signal	
Elektrisk design	PNP	
Antal digitale udgange	1	
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde [cm/s]	3...300	
Største følsomhed [cm/s]	3...60	
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient [K/min]	15	
Reaktionstid		
Reaktionstid [s]	1...10	
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...30	
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Dimensioner [mm]	60 x 41 x 82	
Materiale	PBT-GF20	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

ST0534





Flowsensor

SCG15ABBFPKG/6m

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort