


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	1/2" NPT

Applikation

Applikation	højt tryk
Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	300

Elektriske Data

Driftspænding [V]	70...140 AC
Strømforbrug [mA]	< 40
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	relæ
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open
Kortslutningsbeskyttelse	nej




Flowsensor

SCN12ADBAKOW/LS

Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	Potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Materiale	PBT-GF20	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Procestilslutning	1/2" NPT	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Tilslutning

