


ST1404



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12AAC/US-100-H

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning M12 x 1

Applikation

Medie Flydende medier; aggressive medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Trykbestandig [bar] 5

Flydende medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker VS 0100

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s] 3...300

Største følsomhed [cm/s] 3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min] 7

Reaktionstid

Reaktionstid [s] 2...20

Flydende medier

Reaktionstid [s] 2...20

Omgivende forhold

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Kapsling gevindtype

Dimensioner [mm] M12 x 1

Gevind betegnelse M12 x 1

Materiale PTFE

Procestilslutning M12 x 1

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

ST1404



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


STM12AAC/US-100-H

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid