

ST2400




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14AAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ST2404

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Medie Flydende medier; aggressive medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Trykbestandig [bar] 5

Flydende medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker VS 0100

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s] 3...300

Største følsomhed [cm/s] 3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min] 7

Reaktionstid

Reaktionstid [s] 2...20

Flydende medier

Reaktionstid [s] 2...20

Omgivende forhold

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Kapsling gevindtype

Materiale PTFE

Procestilslutning G 1/4 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

ST2400




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14AAC

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
WH =	blå
	hvid