


Artiklen er udgået - arkiv informationer



### Produktegenskaber

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
| Procestilslutning       | G 1/4 udvendig gevind     |

### Applikation

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Medie                | Flydende medier |
| Medietemperatur [°C] | -25...80        |
| Trykbestandig [bar]  | 30              |

### Elektriske Data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Driftspænding [V]        | 20...36 DC |
| Strømforbrug [mA]        | < 45       |
| Polaritetsbeskyttelse    | ja         |
| Power-on forsinkelse [s] | < 20       |

### Indgange / Udgange

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
|-------------------------|---------------------------|

### Udgange

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Total antal udgange                         | 1                                                |
| Udgangssignal                               | switch signal                                    |
| Elektrisk design                            | PNP                                              |
| Antal digitale udgange                      | 1                                                |
| Udgangsfunktion                             | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5                                              |

# ST2602



## Flowsensor

SCR14ABAFPKG/10M/PH

|                                                 |          |                                       |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA]     | 400                                   |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |          | ja                                    |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |          | taktvis                               |
| Overbelastningssikret                           |          | ja                                    |
| <b>Måle/indstillingsområde</b>                  |          |                                       |
| Indstillingsområde                              | [cm/s]   | 3...300                               |
| Største følsomhed                               | [cm/s]   | 3...60                                |
| <b>Nøjagtighed / afvigelse</b>                  |          |                                       |
| Temperaturgradient                              | [K/min]  | 15                                    |
| <b>Reaktionstid</b>                             |          |                                       |
| Reaktionstid                                    | [s]      | 1...10                                |
| <b>Software / Programmering</b>                 |          |                                       |
| Justering af koblingspunkt                      |          | Potentiometer                         |
| <b>Omgivende forhold</b>                        |          |                                       |
| Omgivelsestemperatur                            | [°C]     | -20...80                              |
| Kapslingsklasse                                 |          | IP 67                                 |
| <b>Mekaniske data</b>                           |          |                                       |
| Materiale                                       |          | PBT-GF20                              |
| Materiale, i kontakt med mediet                 |          | rustfri stål (1.4305 / 303)           |
| Procestilslutning                               |          | G 1/4 udvendig gevind                 |
| <b>Display / Betjeningsenhed</b>                |          |                                       |
| Display                                         | Funktion | 11 x LED                              |
| <b>Tilbehør</b>                                 |          |                                       |
| Leverings omfang                                |          | Tætninger: 2 x AMF 30<br>skruetrækker |
| <b>Bemærkning</b>                               |          |                                       |
| Emballage-enheder                               |          | 1 stk.                                |

# ST2602



## Flowsensor

SCR14ABAFPKG/10M/PH

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Ledningsfarver : |
| BU = | brun             |
| BK = | blå              |
|      | sort             |