

Procestilslutning	G 3/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation	højt temperaturområde
-------------	-----------------------

Flydende medier

Gasser

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Elydende medier

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----


Temperature gradient	[°/mm]	10
----------------------	--------	----



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR34ABBE1

Reaktionstid	
Reaktionstid [s]	1...10
Flydende medier	
Reaktionstid [s]	1...10
Gasser	
Reaktionstid [s]	1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	G 3/4 udvendig gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Tilslutning	



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid