

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 110 AC
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Elektrisk design	relæ
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Valg; væsker / gasser	Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Mekaniske data


Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Kunststof



Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 16 x ...2,5 mm ²		
Tilslutning		



1: Relais Flow overvågning
 Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå