


Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Temperaturovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	< 110 AC
Power-on forsinkelse	[s]	30
Antal kanaler		1

Udgange

Total antal udgange	2
Elektrisk design	relæ
Switch for flow overvågning	relæ aktiveres ved flow
Switch funktion temperatur overvågning	relæ trækker ved temperaturoverskridelse

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Valg; væsker / gasser		Skydekontakt
Temperaturområde	[°C]	20...80
Reproducerbarhed for indstillet koblingspunkt	[K]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 40



Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Kaplingsklasse terminaler	IP 20
---------------------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof

Display / Betjeningsenhet

Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilslutning



- 1: Relais Temperaturovervågning
 2: Relais Flow overvågning
 Ledningsfarver :

BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå