

Vurderingsenhed for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SN0150

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation

Flow overvågning; Ledningsovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance [%] -10...10

Driftspænding [V] < 110 AC

Power-on forsinkelse [s] 30

Antal kanaler 1

Udgange

Total antal udgange 2

Elektrisk design relæ

Switch for flow overvågning relæ aktiveres ved flow

Switch for ledningsovervågning relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning

Reaktionstid

Reaktionstid [s] < 10

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt Potentiometer

Valg; væsker / gasser Skydekontakt

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0...60


Kapslingsklasse IP 40



Vurderingsenhet for flow-sensorer

VS0200/110VAC

Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110	
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
	udgangs status	LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 16 x ...2,5 mm²		
Tilslutning		



- 1: Relais Ledningsovervågning
 2: Relais Flow overvågning
 Ledningsfarver :

BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid
 GY = grå