


TS2689



Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-200KLM06...../US



Produktenskaber

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning M6 udvendig gevind	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Montering	kontaktsensor til faste emner

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
------------	-------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelse

Nøjagtighed	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 9; (iht. DIN EN 60751)
----------------------------	-----	----------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	11415,5
------	------	---------

Mekaniske data

Vægt	[g]	86,75
Kapsling	indskruningssensor	
Dimensioner	[mm]	M6 / L = 26
Gevind betegnelse	M6	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Procestilslutning	gevind tilslutning M6 udvendig gevind	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-200KLKM06...../US

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

