


TS2069



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLKD10-...../US/



Produktegenskaber		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	Ø 10 mm	
Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Trykbestandig	[bar]	160
Minimum installationsdybde	[mm]	15
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	6 / 25; (iht. DIN EN 60751)
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	11415,5
Mekaniske data		
Vægt	[g]	98
Kapsling	måleføler	
Dimensioner	[mm]	Ø 10
Materiale	Rustfrit stål	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Procestilslutning	Ø 10 mm	
Sensordiameter	[mm]	10
Bemærkning		
Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.	
Emballage-enheder	1 stk.	

Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLKD10-...../US/

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

