

TS2089



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLKD10-...../US/



Produkttegenskaber		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	Ø 10 mm	
Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Minimum installationsdybde [mm]	15	
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (iht. DIN EN 60751)	
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	11415,5	
Mekaniske data		
Vægt [g]	95,5	
Kapsling	måleføler	
Dimensioner [mm]	Ø 10	
Materiale	Rustfrit stål	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Procestilslutning	Ø 10 mm	
Sensordiameter [mm]	10	
Bemærkning		
Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.	
Emballage-enheder	1 stk.	

TS2089



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLKD10-...../US/

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

