


Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor

TS-200-KL /US



Produktegenskaber

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	bolt-on sensor 12,5 x 8,7 x 47 mm	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Montering	kontaktsensor til faste emner

Elektriske Data

Isolationsmodstand [M]	500
Kapslingsklasse	III

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
------------	-------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----------------	-----------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	12 / 39; (værdier for plan aluminiumflade (elokeret) ved anvendelse af varmeleder pasta.; referenceværdier for vand i bevægelse : 10 / 24 (< 0,1 m/s))
--------------------------------	--

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	12683,9
-----------	---------

Mekaniske data

Vægt [g]	101,4
Kapsling	bolt-on sensor
Dimensioner [mm]	12,5 x 8,7 x 47
Materiale	rustfrit syrefast stål (1.4303); kobber forniklet
Procestilslutning	bolt-on sensor 12,5 x 8,7 x 47 mm

TS2239



Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor

TS-200-KL /US

Bemærkning


Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; med ledning og tyller; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid