


Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TS2269

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Installationslængde EL [mm]	45	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B)	
Medie	væsker og gasser	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	45	
Måleområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	-----------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	103,6
Kapsling	måleføler
Dimensioner [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiale	Rustfrit stål; FKM
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensordiameter [mm]	6
Installationslængde EL [mm]	45

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder	1 stk.

TS2251



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, FKM

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

