


Temperatur kabel sensor med indskrundingssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Produkttegenskaber

Måleområde	-30...180 °C	-22...356 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning M5 udvendig gevind	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Montering	kontaktsensor til faste emner	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III	
-----------------	-----	--

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-30...180 °C	-22...356 °F
------------	--------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-------------	-----	-------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (iht. DIN EN 60751)
----------------------------	-----	----------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67	
-----------------	-------	--

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	12683,9
------	------	---------

Mekaniske data

Vægt	[g]	159,6
Kapsling	indskrundingssensor	
Dimensioner	[mm]	M5
Gevind betegnelse	M5	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Procestilslutning	gevind tilslutning M5 udvendig gevind	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.	
-------------------	--------	--

TS4759




Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 4 m, Silikone

Tilslutning



RD = Ledningsfarver :
WH = rød
 hvid