


TS502A



Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Produktegenskaber

Måleområde	-20...115 °C	-4...239 °F
Procestilslutning	bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Montering	kontaktsensor til faste emner

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-20...115 °C	-4...239 °F
Bemærk om måleområde	Måleområde for ikke-ATEX anvendelse: -20...150 °C / -4...302 °F	

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-------------	-----	-----------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	18 / 42
----------------------------	-----	---------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

ATEX mærkning	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[År]	14269,4

Mekaniske data

Vægt	[g]	234,5
Kapsling	bolt-on sensor	
Dimensioner	[mm]	10 x 18 x 48
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Procestilslutning	bolt-on sensor 10 x 18 x 48 mm	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

TS502A




Temperatur kabel sensor med bolt-on sensor

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, Silikone

Tilslutning



RD =

WH =

Ledningsfarver :

rød

hvid