


Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-500KLKD6-...../US/



Produkttegenskaber

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	Ø 6 mm	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III	
-----------------	-----	--

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
------------	-------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (iht. DIN EN 60751)	
--------------------------------	-----------------------------	--

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67	
-----------------	-------	--

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	11415,5	
-----------	---------	--

Mekaniske data

Vægt [g]	180,2	
Kapsling	måleføler	
Dimensioner [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materiale	Rustfrit stål	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Procestilslutning	Ø 6 mm	
Sensordiameter [mm]	6	

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.	
Emballage-enheder	1 stk.	

TS5289



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-500KLKD6-...../US/

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

